



Occhiali per nistagmo a LED TIPO 823

Descrizione del prodotto

Tecnologia all'avanguardia: I nostri affidabili e professionali occhiali LED per nistagmo tipo 823 per esami a breve termine in uso mobile con:

- » Illuminazione a LED
- » illuminazione diffusa
- » Regolazione continua della luminosità
- » Funzione timer
- » Interruttore automatico di accensione/spegnimento (disattivabile)
- » Lenti rivestite

Con i nuovi occhiali per nistagmo a LED, secondo il dottor Blessing, offriamo una versione migliorata dei nostri collaudati occhiali per nistagmo. Il modello 823 è utilizzato per esami luminosi di breve durata, in mobilità.

L'esame luminescente vero e proprio si svolge in una stanza buia o fortemente oscurata. L'illuminazione interna degli occhiali interrompe il contatto ottico del paziente con l'ambiente circostante (eliminazione della fissazione che inibisce il nistagmo). L'illuminazione dei nuovi occhiali a LED per nistagmo è fornita da diodi disposti in cerchio dietro una piastra luminosa, che producono una luce diffusa con luminosità regolabile senza punti luminosi fissi che potrebbero compromettere il risultato dell'esame.

Nelle versioni a batteria degli occhiali da nistagmo a LED, la funzione timer facilita l'osservazione delle deviazioni entro un determinato periodo di tempo (30, 60 o 90 secondi). Inoltre, gli occhiali a LED per il nistagmo spengono l'illuminazione un minuto dopo la scadenza del timer; sollevando nuovamente gli occhiali a LED per il nistagmo, questi si riaccendono automaticamente. Questa funzione di risparmio energetico e l'indicatore di batteria scarica hanno lo scopo di garantire la costante disponibilità degli occhiali da nistagmo a LED. La funzione di accensione e spegnimento automatico può essere disattivata se non si desidera.

Questo modello consente di lavorare senza fili e può essere utilizzato indipendentemente dalla rete elettrica. L'alimentazione degli occhiali da nistagmo è fornita dall'impugnatura regolabile per le batterie, che è montata saldamente sulla parte superiore e serve a contenere tre batterie LR14/AM-2 di dimensioni C (baby cell) da 1,5 volt ciascuna. (Le batterie non sono incluse nella fornitura!).

Ambito di consegna



1x Occhiali LED per nistagmo tipo 823

con una migliore stabilità e qualità di lavorazione. Oltre alle caratteristiche dei singoli prodotti, l'illuminazione anulare a LED fornisce una luce omogenea e diffusa.

Viste in dettaglio



Interruttore rotante

Gli occhiali da nistagmo a LED possono essere accesi e spenti con l'interruttore rotante e la luminosità può essere regolata allo stesso tempo. Accanto alla regolazione della luminosità si trova il pulsante di accensione della funzione timer.



Display del timer

Il diodo lampeggiante indica la scadenza della rispettiva unità di tempo.