



Wasserstrahlpumpe Typ 601



Wasserstrahlpumpe für Wasserhähne mit glattem Auslaufrohr

- » Messing, vernickelt
- » wahlweise mit Rückschlagventil (+Rü)

Die Wasserstrahlpumpe Typ 601 wird möglichst weit auf das Auslaufrohr des Wasserhahnes geschoben, wobei es sich empfiehlt, den Gummieinsatz vorher mit Wasser anzufeuchten. Anschließend wird die Haltekette überkreuzt um die Knebelachse des Hahnes gelegt, die Kette straff angezogen und eingehakt.